

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6544.000

# Contenitori di comando a portina

Stato: 5/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6544.000 - Contenitori di comando a portina

Contenitore di comando a portina, lamiera d'acciaio con listelli per impugnatura in alluminio. Apertura della porta nella parete anteriore. Grado di protezione IP 55. Feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante CP-L, Ø 130 mm.

## Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6544.000
Materiale	Contenitore e porta: lamiera d'acciaio Listelli per l'impugnatura: alluminio Tappi di copertura: plastica
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Listelli per l'impugnatura: verniciatura a polvere
Colore	Contenitore e porta: RAL 7035 Listelli per l'impugnatura e tappi di chiusura terminali RAL 5018
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante CP-L, Ø 130 mm Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm Portina con cornice di tenuta Impugnature laterali e tappi di chiusura
Dimensioni	Larghezza: 500 mm Altezza: 500 mm Profondità: 180 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Nota	Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore
Materiale di base	Alluminio
Confezione	1 pz.
Peso netto	12,157 kg
Peso lordo	12,797 kg
Codice tariffa doganale	94032080

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0

27180505