Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6660.010 Profilato portante CP 40, acciaio inox

Stato: 28/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



CP 6660.010 - Profilato portante CP 40, acciaio inox senza fori di aerazione

Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 2 viti di arresto.

Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6660.010
Descrizione prodotto	Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 2 viti di arresto.
Materiale	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie	Lucidatura lineare, grana 400
Parti incluse nella fornitura	Profilato portante
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 66 secondo EN 60529, 2014-09 IP X9 secondo EN 60529, 2014-09
Diametro	48,3 mm
Lunghezza	1.000 mm
Spessore del materiale	3,6 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	3.7
Peso lordo	3.9
Codice tariffa doganale	73064020
EAN	4028177254237
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore	
opicgazioni	Didinarazione dei ocotrattore	

© Rittal 2025