Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6681.000 Premium-Panel

Stato: 9/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



CP 6681.000 - Premium-Panel Acciaio inox

Premium-Panel in acciaio inox 1.4301 (AISI 304), resistente ai detergenti ad alta pressione.







Caratteristiche

| Codice prodotto | CP 6681.000 |
|--|--|
| Esecuzione | Con attacco per braccio portante CP 40, acciaio inox |
| Vantaggi | Resistente ai detergenti e ai lavaggi ad alta pressione: la guarnizione è posta tra due superfici e viene compressa con l'avvitamento. |
| | Adatto per applicazioni in ambienti sterili: viti di chiusura idonee per applicazioni in ambito alimentare. Viti interne con tappi in plastica all'esterno o viti a testa esagonale sporgenti. |
| Materiale | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) |
| Superficie | Lucidatura lineare, grana 400 |
| Dimensioni | Larghezza: 530 mm Altezza: 360 mm Profondità: 120 mm |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 66 IP X9 |
| Adatto per attacco braccio portante | superiore o inferiore (con rotazione del contenitore) |
| Cleanroom class | Classe purezza dell'aria 1 secondo DIN EN ISO 14 644-1 |
| Materiale di base | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) |
| | |

© Rittal 2025

Caratteristiche

| Confezione | 1 pz. |
|-------------------------|---------------|
| Peso netto | 8.835 |
| Peso lordo | 9.3 |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| EAN | 4028177305656 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |

Approvazioni

| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |
|-------------|--------------------------------|
| | Dichiarazione di conformità UK |

© Rittal 2025 3