


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6703.000 Basamento CX

Stato: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6703.000 - Basamento CX

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto | CX 6703.000 |
| Esecuzione | Basamento |
| Materiale | Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, spessore 2,5 mm |
| Superficie | Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore aperto nella parte superiore Porta e/o doppia porta frontale, con sistema di chiusura su 3 punti Piastra di montaggio Lamiere di fondo Chiusura: doppio pettine 3 mm |
| Dimensioni | Larghezza: 1.600 mm Altezza: 675 mm Profondità: 400 mm |

Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A) | 1.520 mm x 625 mm |
| Numero di porte | 2 |
| Angolo di apertura della porta | 130° |
| Codice IK | IK10 |
| Nota | Per chiudere il basamento del pulpito si richiede un coperchio di chiusura Per il montaggio di un pulpito modulare in 2 parti, si richiedono un leggio e un coperchio di chiusura per il leggio Per il montaggio di un pulpito modulare in 3 parti, si richiedono un leggio e una alzata |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Numero di chiusure | 1 |
| Esecuzione della chiusura | Sistema di chiusura su 3 punti |
| Inserito di chiusura | Doppio pettine 3 mm |
| Chiusura | Esecuzione della chiusura: Sistema di chiusura su 3 punti Numero di chiusure: 1 Inserito di chiusura: Doppio pettine 3 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 75 kg |
| Peso lordo | 76,5 kg |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Descrizione prodotto | Sistema a pulpito CX, basamento, LxAxP: 1600x675x400 mm, lamiera d'acciaio |

Approvazioni

Approvazioni

UL + C-UL (listed)

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità