


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6703.600

Basamenti

Stato: 8/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

TP 6703.600 - Basamenti

Base TP, quattro larghezze e due diverse profondità forniscono la base per ogni soluzione TP. Il nuovo sistema di chiusura conferisce un design uniforme con le altre serie di prodotti Rittal, inoltre le lamiere di fondo in due parti, incluse nella fornitura, facilitano il passaggio dei cavi.

Caratteristiche

Codice prodotto	TP 6703.600
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Superficie	Contenitore, coperchio e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore aperto nella parte superiore Porta/e con chiusura ad aste (per profondità da 400 mm solo anteriormente, per profondità da 500 mm anteriormente e posteriormente) Piastra di montaggio Lamiere di fondo
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	1.499 mm x 625 mm
Numero di porte	2
Dimensioni	Larghezza: 1.600 mm Altezza: 675 mm Profondità: 400 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Nota	Come ausilio di montaggio per il sistema di zoccoli VX, nuova versione, è possibile utilizzare l'elemento scorrevole VX 5051.172

Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	75
Peso lordo	80
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177959873
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK