Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TP 6704.600 Basamenti

Stato: 17/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



TP 6704.600 - Basamenti

Base TP, quattro larghezze e due diverse profondità forniscono la base per ogni soluzione TP. Il nuovo sistema di chiusura conferisce un design uniforme con le altre serie di prodotti Rittal, inoltre le lamiere di fondo in due parti, incluse nella fornitura, facilitano il passaggio dei cavi.

Caratteristiche

Codice prodotto	TP 6704.600
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
	Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm,
	guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
	Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Superficie	Contenitore, coperchio e porta: trattamento di fondo ad immersione,
	verniciatura a polvere esterna, bucciata
	Piastra di montaggio: zincata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore aperto nella parte superiore
	Porta/e con chiusura ad aste (per profondità da 400 mm solo
	anteriormente, per profondità da 500 mm anteriormente e
	posteriormente)
	Piastra di montaggio
	Lamiere di fondo
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	499 mm x 571 mm
Numero di porte	1
Dimensioni	Larghezza: 600 mm
	Altezza: 675 mm
	Profondità: 500 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
	NITNAA 10
Protection category NEMA	NEMA 12
Nota	Piastra di montaggio regolabile in profondità con passo meccanico da 25 mm

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	42.6
Peso lordo	45
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177959880
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3