


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6707.000 Basamento CX

Stato: 11/07/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6707.000 - Basamento CX

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.



## Caratteristiche

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto               | CX 6707.000  |
| Esecuzione                    | Basamento  |
| Materiale                     | Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm<br>Porta: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato<br>Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, spessore 2,5 mm |
| Superficie                    | Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata<br>Piastra di montaggio: zincata   |
| Colore                        | RAL 7035   |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore aperto nella parte superiore<br>Porta e/o doppia porta frontale, con sistema di chiusura su 3 punti<br>Piastra di montaggio<br>Lamiere di fondo<br>Chiusura: doppio pettine 3 mm     |
| Dimensioni                    | Larghezza: 1.600 mm<br>Altezza: 675 mm<br>Profondità: 500 mm   |

# Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A)   | 1.520 mm x 625 mm  |
| Numero di porte                           | 2  |
| Angolo di apertura della porta            | 130°   |
| Codice IK                                 | IK10   |
| Nota                                      | Per chiudere il basamento del pulpito si richiede un coperchio di chiusura<br>Per il montaggio di un pulpito modulare in 2 parti, si richiedono un leggio e un coperchio di chiusura per il leggio<br>Per il montaggio di un pulpito modulare in 3 parti, si richiedono un leggio e una alzata |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55  |
| Protection category NEMA                  | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Materiale di base                         | Lamiera d'acciaio  |
| Numero di chiusure                        | 1  |
| Esecuzione della chiusura                 | Sistema di chiusura su 3 punti   |
| Inserito di chiusura                      | Doppio pettine 3 mm  |
| Chiusura                                  | Esecuzione della chiusura: Sistema di chiusura su 3 punti<br>Numero di chiusure: 1<br>Inserito di chiusura: Doppio pettine 3 mm  |
| Confezione                                | 1 pz.  |
| Peso netto                                | 78 kg  |
| Peso lordo                                | 81 kg  |
| Codice tariffa doganale                   | 94032080   |
| ETIM 9                                    | EC000784   |
| ETIM 8                                    | EC000784   |
| ECLASS 8.0                                | 27180504   |
| Descrizione prodotto                      | Sistema a pulpito CX, basamento, LxAxP: 1600x675x500 mm, lamiera d'acciaio   |

# Approvazioni

---

Approvazioni

UL + C-UL (listed)

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità