


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6707.600

Basamenti

Stato: 8/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

TP 6707.600 - Basamenti

Base TP, quattro larghezze e due diverse profondità forniscono la base per ogni soluzione TP. Il nuovo sistema di chiusura conferisce un design uniforme con le altre serie di prodotti Rittal, inoltre le lamiere di fondo in due parti, incluse nella fornitura, facilitano il passaggio dei cavi.

Caratteristiche

Codice prodotto	TP 6707.600
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
Superficie	Contenitore, coperchio e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore aperto nella parte superiore Porta/e con chiusura ad aste (per profondità da 400 mm solo anteriormente, per profondità da 500 mm anteriormente e posteriormente) Piastra di montaggio Lamiere di fondo
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	1.499 mm x 571 mm
Numero di porte	2
Dimensioni	Larghezza: 1.600 mm Altezza: 675 mm Profondità: 500 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Nota	Piastra di montaggio regolabile in profondità con passo meccanico da 25 mm

Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	85
Peso lordo	90
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177959910
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK