Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TP 6714.500

Leggii pulpito per configurazione in 3 parti

Stato: 18/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



TP 6714.500 - Leggii pulpito per configurazione in 3 parti

Quattro larghezze consentono allestimenti in tre parti del sistema di pulpiti TopPult.

Caratteristiche

Codice prodotto	TP 6714.500
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore Coperchio incernierato posteriormente, 2 fermi porta in posizione aperta con sistema di sblocco/blocco di sicurezza Apertura per passaggio dei cavi sul fondo del leggio
Codice IK	IK08
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 235 mm Profondità: 730 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Confezione	1 pz.
Peso netto	17.958
Peso lordo	18.48
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177554221
ETIM 9	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

© Rittal 2025

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3