

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6717.500

Leggi pulpito per configurazione in 3 parti

Stato: 3/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6717.500 - Leggii pulpito per configurazione in 3 parti

Quattro larghezze consentono allestimenti in tre parti del sistema di pulpiti TopPult.

Caratteristiche

Codice prodotto	TP 6717.500
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore Coperchio incernierato posteriormente, 2 fermi porta in posizione aperta con sistema di sblocco/blocco di sicurezza Apertura per passaggio dei cavi sul fondo del leggjo
Codice IK	IK08
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Dimensioni	Larghezza: 1.600 mm Altezza: 235 mm Profondità: 730 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Confezione	1 pz.
Peso netto	45,6 kg
Peso lordo	48 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Caratteristiche

Descrizione prodotto

Sistema TopPult TP, parte centrale del pulpito per struttura in 3 pezzi, LxP: 1600x730 mm, lamiera in acciaio

Approvazioni

Approvazioni

UL + C-UL (listed)

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK