


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6722.500

**Alzate pulpito per configurazione in
3 parti**

Stato: 8/02/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](https://www.ittal.com/it-it))



FRIEDHELM LOH GROUP

TP 6722.500 - Alzate pulpito per configurazione in 3 parti

Le quattro diverse larghezze offrono i presupposti migliori per un monitoraggio personalizzato e la configurazione in tre parti del sistema TopPult.

Caratteristiche

Codice prodotto	TP 6722.500
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta e coperchio pulpito: lamiera d'acciaio spessore 2,0 mm, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore Coperchio fissato nella parte inferiore con cerniere, supporto incluso Fondo aperto per ingresso cavi
Codice IK	IK08
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Dimensioni	Larghezza: 1.200 mm Altezza: 720 mm Profondità: 240 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Confezione	1 pz.
Peso netto	33.25
Peso lordo	35
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177554283
ETIM 9	EC000784

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27180504

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---