

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6730.310

### Piastre di montaggio parziali, agganciabili

Stato: 11/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



FRIEDHELM LOH GROUP

# TP 6730.310 - Piastre di montaggio parziali, agganciabili per TP, TS e VX SE

Da installare nell'alzata e nel leggio, sulle guide di allestimento interno.

## Caratteristiche

Codice prodotto	TP 6730.310
Descrizione prodotto	Facilità di montaggio nelle viti di fissaggio premontate.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Possibili installazioni	nell'alzata e nel leggio, sulle guide di allestimento interno nel basamento in profondità, fissate ai lati dei sistemi a chassis o dei listelli di montaggio premontati In altri armadi di comando, nelle guide dotate di reticolo di foratura da 25 mm
Nota	Montaggio in batteria tramite giunto di accoppiamento esterno Larghezza max. d'installazione per piastre di montaggio parziali = larghezza pulpito meno 100 mm I pulpiti TP richiedono anche i profilati per l'allestimento interno TP
Dimensioni	Larghezza: 200 mm Altezza: 437 mm
Adatta per tipo di contenitore	TP TS VX SE CX
Adatti per	Tipo di contenitore: TP TS VX SE CX
Confezione	1 pz.
Peso netto	2

# Caratteristiche

Peso lordo	2.04
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177554474
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27180504