


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



IW 6902.670

Fissaggio del contenitore, inclinato,  
montaggio superiore

Stato: 21/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# IW 6902.670 - Fissaggio del contenitore, inclinato, montaggio superiore

Per il montaggio su piani di lavoro IW o altre superfici.



## Caratteristiche

Codice prodotto	IW 6902.670
Descrizione prodotto	Dotato di canalina per un passaggio dei cavi sicuro e compatto.
Applicazioni tipiche	Per il montaggio su: piano di lavoro IW, predisposto, superfici piane, fissaggio/accoppiamento contenitore CP-L 120 x 65 mm, fissaggio/scatola di accoppiamento CP 40 (utilizzabile anche come adattatore di inclinazione +100°/-60° per CP 40) Adatto per contenitori fino a 20 kg con attacco braccio portante: CP 40, CP-L rettangolare 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA Standard 75
Materiale	Lamiera d'acciaio Soffietto: plastica
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 7024
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Tilt angle note	+100°/-60°, regolabile con la levetta di bloccaggio con passo di 7,2° e limitabile a +100°/-15° con la vite d'arresto fornita a corredo.
Tilt angle pitch pattern	7,2 °
OUT_TILT_ANGLE	-60 - 100 °
Confezione	1 pz.

## Caratteristiche

Peso netto	0.72
Peso lordo	0.928
Codice tariffa doganale	73182900
EAN	4028177325791
ECLASS 8.0	27189263