


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.960

Ripiano porta-apparecchi, estraibile

Stato: 9/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6902.960 - Ripiano porta-apparecchi, estraibile per TS, PC, IW

Applicabile direttamente sul profilato verticale dell'armadio TS, larghezza dell'armadio.

Caratteristiche

Codice prodotto	IW 6902.960
Descrizione prodotto	Applicabili direttamente sul profilato verticale dell'armadio TS.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7015
Parti incluse nella fornitura	Incl. 2 guide telescopiche.
Capacità di carico	30 kg carico superficiale, statico
Nota	Per armadi senza piastra di montaggio
Informazioni sul nr. d'ord.	Installabili anche negli armadi con profondità 800 mm su base TS (fissaggio posteriore estraibile).
Superficie di appoggio	Larghezza: 465 mm Profondità: 545 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: TS PC IW Larghezza: = 600 mm Profondità: = 600 mm = 800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	6,854 kg
Peso lordo	7,215 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	29,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910

Caratteristiche

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	Ripiano porta-apparecchiature IW, estraibile, per armadi serie TS, PC e IW, per profondità armadio 600 mm
