

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7000.625

## Ripiano porta-apparecchi, estraibile

Stato: 21/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7000.625 - Ripiano porta-apparecchi, estraibile per armadi TE

Set completo composto da un ripiano porta-apparecchi aerato, guide telescopiche e set d'installazione per fissaggio diretto con regolazione continua in profondità, capacità di carico: 50 kg.

## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7000.625
Descrizione prodotto	Montaggio tra i due livelli di fissaggio 19".
Vantaggi	Regolabile in profondità per adattare la distanza tra i piani di fissaggio da 19" nel reticolo di foratura da 25 mm Estrazione totale
Materiale	Fondo: Lamiera d'acciaio
Superficie	Fondo: verniciato Set d'installazione/guide telescopiche: zincate
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Ripiano porta-apparecchi, aerato Guide telescopiche con set d'installazione
Load capacity static	500 N
Superficie di appoggio	Larghezza: 409 mm Profondità: 500 mm
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Profondità: 500 mm
Distanza tra i piani	395 - 645 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	4,577 kg
Peso lordo	4,777 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC002620

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0

27189261

---

Descrizione prodotto

TE ripiano porta apparecchi profondità 495MM 50KG