


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7000.940 TE 7000 open

Stato: 5/05/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7000.940 - TE 7000 open

TE 7000 open, ottima accessibilità da tutti i lati per facilitare le operazioni di montaggio e allestimento e passaggio d'aria senza limitazioni tecniche grazie alla struttura aperta.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	TE 7000.940
Vantaggi	Ottima accessibilità da tutti i lati per facilitare le operazioni di montaggio e allestimento Passaggio d'aria senza limitazioni tecniche grazie alla struttura aperta Vani guidacavi forniti di serie, posti in corrispondenza del tetto per l'introduzione di grandi quantità di cavi La distanza dei piani di fissaggio è a regolazione continua
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Struttura autoportante con piano di montaggio 482,6 mm (19") anteriore e posteriore Telaio del tetto aperto per il passaggio dei cavi 3 vani guidacavi Telaio del fondo aperto, con 2 sistemi a chassis montati nella larghezza per realizzare configurazioni personalizzate Piedini di livellamento
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 1.000 mm
Unità di altezza	42 HE
Unità di altezza	42 HE
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	745 mm
Capacità di carico (statico)	700 kg
Materiale di base	Lamiera d'acciaio

Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	47.47
Peso lordo	53.5
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177551206
ECLASS 8.0	27180207
