## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## DK 7016.140 Raccoglicavi, regolabile

Stato: 12/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## DK 7016.140 - Raccoglicavi, regolabile installazione indipendente dalla tipologia dell'armadio

Per installazione indipendente dalla tipologia dell'armadio, con fissaggio regolabile tra 450 e 800 mm, consente una raccolta flessibile dei cavi. Disponibile in due esecuzioni: profilato a C e listello a testa di martello.

## Caratteristiche

| DK 7016.140 Profili a C   |
|---|
| Profili a C   |
|   |
| Con fissaggio regolabile tra 450 e 800 mm, consente una raccolta flessibile dei cavi. Disponibile in due esecuzioni. Fissaggio agli chassis di montaggio e al sistema a chassis, o avvitamento diretto sulle piastre di montaggio e altre superfici metalliche. |
| Lamiera d'acciaio   |
| Zincato   |
| Materiale di fissaggio  |
| 1 pz.   |
| 0.81  |
| 0.9   |
| 73269098  |
| 4028177550384   |
| EC002620  |
| 27189261  |
|   |

© Rittal 2025 2