

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.202

### Unità di controllo degli accessi CMC III

Stato: 24/01/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7030.202 - Unità di controllo degli accessi CMC III

Unità CMC III per il controllo e il monitoraggio dell'accesso agli armadi.

## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7030.202
Descrizione prodotto	Unità CMC III per il controllo e il monitoraggio degli accessi agli armadi. Ad ogni unità di controllo degli accessi CMC III è possibile collegare rispettivamente una maniglia e un lettore. Attraverso il sito web della CMC III Processing Unit/Compact, le maniglie possono essere associate a diversi codici numerici o schede transponder, in modo che tutte le maniglie collegate ad una Processing Unit/Compact CMC III possano essere controllate con un solo sistema di lettura. Grazie al sensore a infrarossi integrato, viene inoltre monitorato lo stato della porta controllata (aperto/chiuso).
Funzionamento	Per collegare una maniglia e un lettore per il monitoraggio di una porta Sensore di accesso IR integrato
Esecuzione	Registrazione di tutti gli accessi e di tutte le aperture della porta con data/ora Possibile un lettore centrale per ciascun CMC III Assegnazione fissa tra maniglie e lettori Principio dei quattro occhi Amministrazione centralizzata dei diritti di accesso a sistemi e location mediante software RiZone Controllo dell'indicatore a LED nella maniglia
Materiale	Plastica Frontale: metallizzato Contenitore: bucciato
Superficie	Frontale: metallizzato Contenitore: bucciato
Colore	Frontale: RAL 9005 Contenitore: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Unità di controllo degli accessi CMC III Piastra di montaggio Materiale di fissaggio

# Caratteristiche

Interfacce sistema BUS	2 x RJ 45 per CAN-Bus
Interfacce	RJ12 Connettore piatto
Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.)	5
Numero di utenze PU compact (max.)	2
Numero di utenze PU (max.)	16
Dimensioni	Larghezza: 110 mm Altezza: 30 mm Profondità: 40 mm
Range temperatura di esercizio	0 °C...55 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	5...95 %
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.175
Peso lordo	0.183
Codice tariffa doganale	85311095
EAN	4028177925847
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

# Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità