

Rittal – The System.


Faster – better – everywhere.



IT 7030.950

Barra luminosa a LED

Stato: 20/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.950 - Barra luminosa a LED per CMC III

Indicatore a colori dello stato operativo all'interno di un armadio di rete/server. Se si verifica un malfunzionamento, la barra luminosa cambia colore per indicare il corrispondente errore.



Caratteristiche

Codice prodotto	IT 7030.950
Descrizione prodotto	Indicatore a colori dello stato operativo all'interno di un armadio di rete/server. Se si verifica un malfunzionamento, la barra luminosa cambia colore per indicare il corrispondente errore.
Vantaggi	Funzionamento autonomo tramite il collegamento diretto della barra luminosa LED RGB ad alimentatore a 24 V (DC) Montaggio semplice grazie al fissaggio magnetico integrato
Funzionamento	Attivazione tramite CMC III Collegamento attraverso tre dei quattro collegamenti relè dell'Unità I/O CMC III Collegamento attraverso il relè di allarme della Processing Unit/Compact con cambio di colore Collegamento diretto all'alimentatore di rete CMC III Ognuno dei tre cavi di collegamento della barra luminosa a LED controlla i tre colori primari: rosso, verde e blu. Se due o tre colori sono attivati contemporaneamente, possono essere generati anche i colori secondari associati. Le segnalazioni e gli allarmi dei sensori sono collegati tramite task nel sistema CMC III.
Materiale	Alluminio Plastica

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Barra luminosa a LED con fissaggio a magnete Cavo di alimentazione 0,1 m Cavo di prolunga 2,4 m con quattro connettori preassemblati per CMC III I/O Unit
Ballast	Alimentatore EVG
Possibilità di collegamento	Alimentazione tramite connettore Interruttore di posizione della porta Cablaggio passante (collegamento di più corpi illuminanti)
Tipo lampada	LED
Classe di isolamento	I (conduttore di protezione)
Tipo di montaggio corpo illuminante	Fissaggio a vite
in CC	1,1 A
Dimensioni	Larghezza: 18 mm Altezza: 1.830 mm Profondità: 24,2 mm
Prese di alimentazione	D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
Tensione nominale di esercizio	24 V (DC)
Variante presa	D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
Confezione	1 pz.
Peso netto	1
Peso lordo	1.28
Codice tariffa doganale	85311095
EAN	4028177951563
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241