


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.883

Guide di sostegno, 1 HE, regolabili in profondità

Stato: 13/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7063.883 - Guide di sostegno, 1 HE, regolabili in profondità per armadi server e di rete dotati di due piani di montaggio in pollici e profilati di montaggio a L.

Per armadio TE, telaio di montaggio 19", profilati portanti a L, estraibili.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7063.883
Descrizione prodotto	La guida viene estratta in corrispondenza della lunghezza desiderata per poi essere fissata tra il piano di montaggio anteriore e posteriore. Le linguette di aggancio posteriore e l'avvitamento anteriore consentono un agevole montaggio da parte di un solo operatore. Il componente da installare viene inserito sulla guida e fissato al piano di montaggio tramite gli appositi fori.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Nota	La costruzione particolarmente stretta della guida consente nella maggior parte dei casi l'integrazione dei componenti in pollici. Il fissaggio nel piano di montaggio standardizzato consente di installare tutti i componenti indipendentemente dalla casa produttrice. La guida di sostegno riduce di poco lo spazio di montaggio sottostante, così che l'unità di altezza disponibile al di sotto della guida può essere utilizzata anche in modo parziale.
Capacità di carico (statico)	80 kg
Superficie di appoggio	Larghezza: 50 mm
Lunghezza	590: 930 mm
Confezione	2 pz.
Peso netto	3.25
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177517783

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27189261