
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7097.300

Fascetta reggicavi


Stato: 21/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7097.300 - Fascetta reggicavi per profili a C, guide Combi

Per il fissaggio dei cavi al profilato portante a C.



Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7097.300
Esecuzione	per diametro cavi 30– 34 mm
Descrizione prodotto	Per il fissaggio dei cavi al profilato portante a C.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Supporto di plastica
Diametro min. cavo	30 mm
Diametro cavi max	34 mm
Confezione	25 pz.
Peso netto	1 kg
Peso lordo	1,378 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73182900
ETIM 9	EC000454

Caratteristiche

ETIM 8	EC000127
ECLASS 8.0	23140202
Descrizione prodotto	DK Fascette reggicavi, per diametro cavi Ø: 30 - 34 mm