

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7098.100 Fascetta reggicavi

Stato: 7/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7098.100 - Fascetta reggicavi per profili a C, guide Combi

Per il fissaggio dei cavi al profilato portante a C.



Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7098.100
Esecuzione	per diametro cavi 42– 56 mm
Descrizione prodotto	Per il fissaggio dei cavi al profilato portante a C.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Supporto di plastica
Diametro min. cavo	42 mm
Diametro cavi max	56 mm
Confezione	25 pz.
Peso netto	3 kg
Peso lordo	3,112 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73182900
ETIM 9	EC000454

Caratteristiche

ETIM 8	EC000127
ECLASS 8.0	23140202
Descrizione prodotto	DK Fascette reggicavi, per diametro cavi Ø: 42 - 56 mm
