


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7100.110 Rack OCP ORV3

Stato: 7/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7100.110 - Rack OCP ORV3

Aperto. Efficiente. Scalabile. La tua infrastruttura IT con OCP ORV3 senza sbarra collettore di Rittal. L'Open Compute Project (OCP) coinvolge le principali aziende del settore IT con l'obiettivo di sviluppare infrastrutture aperte, più efficienti, scalabili e sostenibili. Rittal sostiene questa visione con il rack conforme allo standard OCP Open Rack Version 3 (ORV3) – ora disponibile anche nella versione senza sbarra collettore integrata.



## Caratteristiche

Codice prodotto	IT 7100.110
Esecuzione	Struttura del telaio aperta Senza sbarra di rame
Descrizione prodotto	Grazie al suo design innovativo, il sistema di rack permette una gestione dell'alimentazione personalizzata e assicura la massima flessibilità nella pianificazione dell'infrastruttura IT. Scegli la sbarra di distribuzione più adatta – da 18 kW a 80 kW – e configura il tuo sistema secondo le tue esigenze.
Vantaggi	Sistema modulare per ampliamenti personalizzati Scelta flessibile della sbarra in base alla potenza del rack (Rack Power Density) Retrofit possibile senza sostituire l'intero sistema Struttura modulare per applicazioni AI e HPC Componenti hot-plug integrabili nel rack per facilitare le operazioni di manutenzione Integrabile con una soluzione di Direct Liquid Cooling compatibile Integrazione rapida grazie a moduli su ruote integrati, deflettori d'aria e piedini di livellamento Barre di alimentazione IT, adattatori da 19", oltre a porte e pareti laterali sono disponibili nel catalogo accessori
Materiale	Lamiera d'acciaio

# Caratteristiche

Superficie	Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Rack OCP ORV3 2 fermi, premontati Ruote preinstallate in grado di supportare carichi elevati Piedini di livellamento, premontati Guarnizione di accoppiamento
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 2.286 mm Profondità: 1.068 mm
Unità di altezza	44 OU
Capacità di carico	14.000 N
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Descrizione prodotto	OCP ORV3 Rack senza sbarra colletttrice, 44 OU, dimensioni LxAxP: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005