

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




IT 7100.510 Set porte OCP

Stato: 16/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



IT 7100.510 - Set porte OCP per rack OCP ORV3

Per una maggiore protezione dagli accessi indesiderati, inclusa maniglia Comfort con pulsante a pressione e inserto di sicurezza.



Caratteristiche

Codice prodotto	IT 7100.510
Vantaggi	Maggiore protezione contro gli accessi indesiderati Accesso ottimale per interventi di manutenzione grazie alla porta posteriore divisa asimmetricamente
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	trattamento di fondo ad immersione e verniciatura a polvere
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Porta frontale, monoblocco, aerata Porta posteriore a due battenti asimmetrici, ventilata Porta anteriore e posteriore con maniglie ergonomiche e chiusura a pulsante 12 cerniere
Dimensioni	Larghezza: 596 mm Altezza: 2.236 mm Profondità: 35 mm
Confezione	2 pz.
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177998612
ETIM 9	EC000747