Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7111.222 Portacavi per impieghi universali

Stato: 7/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 7111.222 - Portacavi per impieghi universali

Utilizzati per guidare in modo strutturato interi fasci di cavi, fissaggio allround per impieghi universali, raccordo a pettine.





Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7111.222
Descrizione prodotto	Utilizzati per guidare in modo strutturato interi fasci di cavi. Possono essere fissati in diversi punti dell'armadio di comando.
Applicazioni tipiche	Fissaggio allround per impieghi universali per guidare i cavi in verticale e in orizzontale nel contenitore o all'interno del piano di distribuzione.
Materiale	Elemento di supporto: Lamiera d'acciaio Portacavi, raccordi a pettine: plastica UL 94-V0
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Portacavi Raccordi a pettine
Number connection combs	2
Nota	Dimensioni delle singole aperture (AxP) ca. 34 x 100 mm
Unità di altezza	4 HE
Confezione	4 pz.
Peso netto	0.812
Peso lordo	0.98
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,5 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177519565
E-Number Sweden	E7282518
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3