Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7111.224 Portacavi, fissaggio 19"

Stato: 14/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 7111.224 - Portacavi, fissaggio 19"

Utilizzati per guidare in modo strutturato interi fasci di cavi, fissaggio 19", raccordo a pettine.







Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7111.224
Descrizione prodotto	Utilizzati per guidare in modo strutturato interi fasci di cavi. Possono essere fissati in diversi punti dell'armadio di comando.
Applicazioni tipiche	Per una disposizione orizzontale dei cavi all'interno del piano di ripartizione. Grazie alla loro apertura di fissaggio questi portacavi possono essere spostati anche a posteriori nel sistema di foratura da 19" del piano di montaggio dove vengono fissati ai componenti installati nell'armadio con le viti di fissaggio predisposte.
Materiale	Elemento di supporto: Lamiera d'acciaio Portacavi, raccordi a pettine: plastica UL 94-V0
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Portacavi Raccordi a pettine
Number connection combs	2
Nota	Dimensioni delle singole aperture (AxP) ca. 34 x 100 mm
Unità di altezza	4 HE
Confezione	4 pz.
Peso netto	0.6

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Peso lordo	0.727
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177550377
E-Number Sweden	E7282519
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3