
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.300

Guidacavi con fissaggio "snap-in"

Stato: 8/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7111.300 - Guidacavi con fissaggio "snap-in"

Per il montaggio rapido senza attrezzi, disponibile in due versioni: a scatto e a torsione.



Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7111.300
Esecuzione	da inserire a scatto
Vantaggi	Il diametro del passacavi può essere adattato alla sezione del cavo
Materiale	Poliammide 6.6, autoestinguente secondo UL 94-V2
Colore	Avorio
Ingresso cavi	Diametro min. cavo: 14 mm Diametro cavi max: 19 mm
For system punchings with Ø	6,2 mm
Diametro min. cavo	14 mm
Diametro cavi max	19 mm
Confezione	10 pz.
Peso netto	0,03 kg
Peso lordo	0,043 kg
Codice tariffa doganale	39269097

© Rittal 2026

Caratteristiche

ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Descrizione prodotto	DK Guidacavi a scatto, inserimento rapido senza attrezzi, per cavi Ø max. 19 mm, poliammide, colore naturale