Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7111.300 Guidacavi con fissaggio "snap-in"

Stato: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 7111.300 - Guidacavi con fissaggio "snap-in"

Per il montaggio rapido senza attrezzi, disponibile in due versioni: a scatto e a torsione.



Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7111.300
Esecuzione	da inserire a scatto
Vantaggi	Il diametro del passacavi può essere adattato alla sezione del cavo
Materiale	Poliammide 6.6, autoestinguente secondo UL 94-V2
Colore	Avorio
Ingresso cavi	Diametro min. cavo: 14 mm Diametro cavi max: 19 mm
For system punchings with Ø	6,2 mm
Diametro min. cavo	14 mm
Diametro cavi max	19 mm
Confezione	10 pz.
Peso netto	0.03
Peso lordo	0.043
Codice tariffa doganale	39269097

© Rittal 2025

Caratteristiche

EAN	4028177551619
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3