

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7113.000

Sbarra di messa a terra, orizzontale

Stato: 6/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7113.000 - Sbarra di messa a terra, orizzontale per AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Sbarra di compensazione del potenziale, portata di corrente ca. 200 A.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7113.000
Parti incluse nella fornitura	Sbarra di messa a terra in E-Cu 57 secondo DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm 20 punti di connessione con viti M5 2 connessioni di messa a terra 25 mm ² 2 isolatori Materiale di fissaggio
Dimensioni	Larghezza: 15 mm Altezza: 5 mm Lunghezza: 450 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX VX VX IT TS TS IT Armadi compatti da parete AX in 3 parti Larghezza: > 600 mm Profondità: > 600 mm Larghezza/profondità: 800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,402 kg
Peso lordo	0,436 kg
Codice tariffa doganale	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Descrizione prodotto	DK Barra di messa a terra orizzontale, lunghezza: 450 mm, per larghezza/profondità > 600 mm

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore