


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7113.000

# Sbarra di messa a terra, orizzontale

Stato: 4/05/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7113.000 - Sbarra di messa a terra, orizzontale

Sbarra di compensazione del potenziale, portata di corrente ca. 200 A.

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 7113.000
Parti incluse nella fornitura	Sbarra di messa a terra in E-Cu 57 secondo DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm 20 punti di connessione con viti M5 2 connessioni di messa a terra 25 mm <sup>2</sup> 2 isolatori Materiale di fissaggio
Dimensioni	Larghezza: 15 mm Altezza: 5 mm Lunghezza: 450 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX VX VX IT TS TS IT Armadi compatti da parete AX in 3 parti Larghezza: > 600 mm Profondità: > 600 mm Adatto per larghezza/profondità: 800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.402
Peso lordo	0.436
Codice tariffa doganale	74198090
EAN	4028177124943
E-Number Sweden	E7239683
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore