

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7242.005

Containitore di giunzione per fibre ottiche, regolabile in profondità

Stato: 11/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7242.005 - Contenitore di giunzione per fibre ottiche, regolabile in profondità

Alloggiamento di cassette di giunzione.



Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7242.005
Descrizione prodotto	Questo alloggiamento da 482,6 mm (19") accoglie le cassette di giunzione ed è utilizzabile in tutti i ripartitori di rete con piano di fissaggio 482,6 mm (19") con funzione di terminale o ripartitore per cavi in fibre ottiche. La versatilità dell'alloggiamento consente un'installazione sicura di tutte le cassette di giunzione attualmente disponibili sul mercato. La parte posteriore della cassetta di giunzione è completamente aperta per consentire il passaggio dei cavi. Una guarnizione in gomma funge da protezione antipolvere. I cavi in fibre ottiche possono essere fissati mediante fascette serracavi o fascette reggicavi. Il contenitore di giunzione è regolabile in profondità fino a 100 mm entro la flangia da 482,6 mm (19"). Inoltre può essere completamente estratto dalla flangia stessa da 482,6 mm (19"). Due dispositivi per l'eliminazione della trazione dei cavi e le clip guidacavi rappresentano una soluzione ottimale per tutti i cablaggi in fibra ottica.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore di giunzione Clip guidacavi Copertura per cassetta Accessori di fissaggio per patch-panel

Caratteristiche

Number of splicing cassettes max	4
Nota	Nella fornitura non sono compresi il patch-panel e le cassette di giunzione
Profondità di installazione	302 mm
Unità di altezza	2 HE
Confezione	1 pz.
Peso netto	3.926
Peso lordo	4.126
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177167117
ETIM 9	EC001129
ECLASS 8.0	19170113