

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7264.035

Ripiani porta-apparecchi per telai senza piano di montaggio

Stato: 9/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7264.035 - Ripiani porta-apparecchi per telai senza piano di montaggio

Per fissaggio a telaio, da installare negli armadi senza piano di montaggio da 482,6 mm (19"), larghezza armadio: 600 e 800 mm, capacità di carico: 50 kg / 100 kg.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 7264.035
Esecuzione	senza forature
Descrizione prodotto	Per il fissaggio sul telaio degli armadi senza piano di montaggio da 482,6 mm (19").
Vantaggi	I perni o le guide di fissaggio vengono inseriti nella profondità dell'armadio nel reticolo con passo da 25 mm Nel ripiano sono predisposti i fori per l'inserimento delle maniglie
Applicazioni tipiche	Da installare negli armadi senza piano di montaggio da 19" (482,6 mm)
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Ripiano porta-apparecchi, forato
Possibili installazioni	Installazione fissa: ripiano porta-apparecchi 50 kg con perni di fissaggio sullo chassis di montaggio Installazione fissa: ripiano porta-apparecchi 100 kg con guide sullo chassis di montaggio Regolabile in profondità: ripiano per apparecchi con guide telescopiche sullo chassis di montaggio
Capacità di carico	Carico superficiale 50 kg
Indicazioni per il montaggio	Per il piano di montaggio interno sono richiesti anche due elementi a chassis
Nota	Profondità max. ripiani porta-apparecchi = profondità dell'armadio - 100 mm

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 471 mm Altezza: 29 mm Profondità: 400 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX VX IT TS IT Larghezza: 600 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.679
Peso lordo	2.879
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177165878
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261