Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7282.035 Cassetti

Stato: 21/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 7282.035 - Cassetti per un piano di fissaggio 482,6 mm (19")

Da fissare frontalmente sui profilati da 482,6 mm (19"). Muniti di copertura e guide telescopiche, è ideale per riporre istruzioni di funzionamento, documenti di programmazione e piccoli attrezzi.



Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7282.035
Descrizione prodotto	Da fissare frontalmente sui profilati da 482,6 mm (19"). Munito di copertura e guide telescopiche, è ideale per riporre istruzioni di funzionamento, documenti di programmazione e piccoli attrezzi. La variante più piccola a 2 unità d'altezza (HE) è adatta per il montaggio all'interno di un telaio girevole.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Completamento montato Chiusura di sicurezza 12321
Profondità utile	419 mm
Larghezza utile	411 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	6.435
Peso lordo	6.82
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177165953
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3