


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7282.035**

**Cassetti**

Stato: 31/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

# DK 7282.035 - Cassetti per un piano di fissaggio 482,6 mm (19")

Da fissare frontalmente sui profilati da 482,6 mm (19"). Muniti di copertura e guide telescopiche, è ideale per riporre istruzioni di funzionamento, documenti di programmazione e piccoli attrezzi.



## Caratteristiche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Codice prodotto                | DK 7282.035  |
| Descrizione prodotto           | Da fissare frontalmente sui profilati da 482,6 mm (19"). Munito di copertura e guide telescopiche, è ideale per riporre istruzioni di funzionamento, documenti di programmazione e piccoli attrezzi. La variante più piccola a 2 unità d'altezza (HE) è adatta per il montaggio all'interno di un telaio girevole. |
| Materiale                      | Lamiera d'acciaio  |
| Colore                         | RAL 7035   |
| Parti incluse nella fornitura  | Completamento montato<br>Chiusura di sicurezza 12321   |
| Profondità utile               | 419 mm   |
| Larghezza utile                | 411 mm   |
| Confezione                     | 1 pz.  |
| Peso netto                     | 6.435  |
| Peso lordo                     | 6.82   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 25,8 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato   |

## Caratteristiche

---

Codice tariffa doganale 94039910

---

EAN 4028177165953

---

ETIM 9 EC002620

---

ECLASS 8.0 27189261