### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7284.135

# Fissaggio centrale aggiuntivo dei profilati portanti

Stato: 27/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## DK 7284.135 - Fissaggio centrale aggiuntivo dei profilati portanti con profilati portanti a L

Impedisce l'eventuale torsione dei profilati portanti a fronte di una ripartizione del carico non omogenea, fissaggio diretto su profilati portanti da 482,6 mm (19″) e sistema a chassis montato in profondità.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7284.135
Descrizione prodotto	Il fissaggio supplementare impedisce la torsione dei profilati portanti 19" fissati agli angolari di montaggio, a fronte di una ripartizione del carico non omogenea. L'elemento viene fissato direttamente sui profilati portanti da 482,6 mm (19") e sui sistemi a chassis montati in profondità (piano di fissaggio interno).
Applicazioni tipiche	Per l'ampliamento di applicazioni TS esistenti per armadi di rete TS con larghezza 800 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Adatti per	Tipo di contenitore: TS Larghezza: 800 mm
Dimensioni di montaggio	Installation depth for components: 482,6 mm Larghezza di montaggio per componenti: 19"
Indicazioni per il montaggio	Per il piano di montaggio interno è necessario anche lo chassis di sistema TS 17 x 73 mm
Confezione	2 pz.
Peso netto	0.6
Peso lordo	0.621
Codice tariffa doganale	83024900
EAN	4028177167230
ETIM 9	EC002620

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

ECLASS 8.0

27189234

© Rittal 2025 3