Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






DK 7296.000 Secondo piano di fissaggio

Stato: 28/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 7296.000 - Secondo piano di fissaggio per Data Rack

Per l'alloggiamento di componenti di rete da 482,6 mm (19") o per il fissaggio di ripiani portaapparecchi e guide di sostegno.1



Caratteristiche

0. di da tta	DV 7004 000
Codice prodotto	DK 7296.000
Descrizione prodotto	Per l'alloggiamento di componenti di rete da 482,6 mm (19") o per il
	fissaggio di ripiani per apparecchi profilati portanti e guide di
	sostegno. Foratura sul lato anteriore dei profilati da 482,6 mm (19"),
	distanza tra i centri dei fori 465 mm, sul lato posteriore 470 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie	Verniciati
Colore	Struttura portante: RAL 7035
	Pannello: RAL 5018
Parti incluse nella fornitura	Struttura portante in lamiera d'acciaio, resistente allo
	svergolamento, con foratura da 482,6 mm (19")
	Accessori di montaggio
Dimensioni di montaggio	Installation depth for components: 482,6 mm
	Larghezza di montaggio per componenti: 19"
Unità di altezza	31 HE
Confezione	1 pz.
Peso netto	11.101
Peso lordo	11.685
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	44,5 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025

Caratteristiche

Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177128798
E-Number Sweden	E7282520
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3