

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




DK 7297.000

Secondo piano di fissaggio

Stato: 1/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

DK 7297.000 - Secondo piano di fissaggio per Data Rack

Per l'alloggiamento di componenti di rete da 482,6 mm (19") o per il fissaggio di ripiani porta-apparecchi e guide di sostegno.1



Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7297.000
Descrizione prodotto	Per l'alloggiamento di componenti di rete da 482,6 mm (19") o per il fissaggio di ripiani per apparecchi profilati portanti e guide di sostegno. Foratura sul lato anteriore dei profilati da 482,6 mm (19"), distanza tra i centri dei fori 465 mm, sul lato posteriore 470 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie	Verniciati
Colore	Struttura portante: RAL 7035 Pannello: RAL 5018
Parti incluse nella fornitura	Struttura portante in lamiera d'acciaio, resistente allo svergolamento, con foratura da 482,6 mm (19") Accessori di montaggio
Dimensioni di montaggio	Installation depth for components: 482,6 mm Larghezza di montaggio per componenti: 19"
Unità di altezza	36 HE
Confezione	1 pz.
Peso netto	12.028
Peso lordo	12.661
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	48,2 kg CO ₂ eq (Cat B)

Caratteristiche

Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177128811
E-Number Sweden	E7282521
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261