


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.700

Maniglie elettromagnetiche

Stato: 4/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.700 - Maniglie elettromagnetiche per CMC e IoT Interface

Maniglie da integrare nei vari sistemi di armadi.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7320.700
Esecuzione	Maniglia Ergoform-S
Descrizione prodotto	Per il controllo e il monitoraggio di un'unità di comando centrale di tipo CMC III e la IoT Interface.
Vantaggi	Gestione autonoma degli accessi e autorizzazione on/off maniglia mediante codice numerico e scheda transponder Gestione via rete delle autorizzazioni e dell'apertura remota Interfaccia Web e collegamento ai sistemi di gestione centrali tramite unità di comando Registrazione di tutte le aperture della porta con data/ora
Applicazioni tipiche	Gestione centrale dell'accesso via rete senza chiave né sistema di chiusura Armadi di rete free-standing con componenti IT ad alta sensibilità Centri di calcolo con requisiti di sicurezza superiori o applicazioni Colocation/Hosting
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Cavo di alimentazione (3 m) con connettore RJ 12
Tipo di chiusura	Elettromagnetica
Corrente nominale max.	0,1 A
Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.)	16
Numero di utenze PU compact (max.)	2
Numero di utenze PU (max.)	16
Number subscribers per PDU note	Max. 5 pz. alimentatori via PoE

Caratteristiche

Range temperatura di esercizio	5 °C...40 °C
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,76 kg
Peso lordo	0,76 kg
Codice tariffa doganale	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Descrizione prodotto	DK maniglia Ergoform elettromagnetica