

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7391.000 Data Rack

Stato: 18/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7391.000 - Data Rack

Data Rack, ottima accessibilità da tutti i lati per facilitare le operazioni di montaggio e allestimento e grande mobilità grazie alle ruote pivottanti doppie.



## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7391.000
Materiale	Struttura portante, zoccolo: lamiera d'acciaio Piedini: pressofusione di zinco
General colour	RAL 7035
Colore	Struttura portante, zoccolo: RAL 7035 Flangia, piedini: RAL 5018
Parti incluse nella fornitura	Struttura portante in lamiera d'acciaio, resistente allo svergolamento, con foratura da 482,6 mm (19") Zoccolo fisso completo di piedini integrati, con possibilità di ancorare la struttura al pavimento senza impiego di flange Accessori di montaggio
Dimensioni	Larghezza: 550 mm Altezza: 1.500 mm Profondità: 750 mm
Unità di altezza	31 HE
Unità di altezza	31 HE
Distanza dal secondo piano di fissaggio con reticolo da 50 mm	150 - 350 mm

# Caratteristiche

Reticolo forato tra i piani di montaggio	50 mm
Capacità di carico dei piani di montaggio da 19"	1.500 N
Nota	Ordinare separatamente il secondo piano di fissaggio
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	16,781 kg
Peso lordo	17,664 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	67,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Descrizione prodotto	DK Data Rack 31HE