Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





Stato: 11/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 7400.000 - Data Rack

Data Rack, ottima accessibilità da tutti i lati per facilitare le operazioni di montaggio e allestimento e grande mobilità grazie alle ruote pivottanti doppie.







Caratteristiche

| 0 1: 1 | DV 7400 000 |
|---------------------------------|---|
| Codice prodotto | DK 7400.000 |
| Materiale | Struttura portante, zoccolo: lamiera d'acciaio |
| | Piedini: pressofusione di zinco |
| General colour | RAL 7035 |
| Colore | Struttura portante, zoccolo: RAL 7035 |
| | Flangia, piedini: RAL 5018 |
| Parti incluse nella fornitura | Struttura portante in lamiera d'acciaio, resistente allo |
| | svergolamento, con foratura da 482,6 mm (19") |
| | Zoccolo fisso completo di piedini integrati, con possibilità di |
| | ancorare la struttura al pavimento senza impiego di flange |
| | Accessori di montaggio |
| Dimensioni | Larghezza: 550 mm |
| | Altezza: 1.900 mm |
| | Profondità: 750 mm |
| Unità di altezza | 40 HE |
| Distanza dal secondo piano di | 150 - 350 mm |
| fissaggio con reticolo da 50 mm | |
| Reticolo forato tra i piani di | 50 mm |
| montaggio | |

© Rittal 2025

Caratteristiche

| Capacità di carico dei piani di montaggio da 19" | 1.500 N |
|---|--|
| Nota | Ordinare separatamente il secondo piano di fissaggio |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 18.5 |
| Peso lordo | 19.5 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 75,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| EAN | 4028177129979 |
| E-Number Sweden | E7239648 |
| ETIM 9 | EC002507 |
| ECLASS 8.0 | 27180602 |
| | |

© Rittal 2025 3