


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7400.000

Data Rack

Stato: 26/01/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7400.000 - Data Rack

Data Rack, ottima accessibilità da tutti i lati per facilitare le operazioni di montaggio e allestimento e grande mobilità grazie alle ruote pivotanti doppie.



Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7400.000
Materiale	Struttura portante, zoccolo: lamiera d'acciaio Piedini: pressofusione di zinco
General colour	RAL 7035
Colore	Struttura portante, zoccolo: RAL 7035 Flangia, piedini: RAL 5018
Parti incluse nella fornitura	Struttura portante in lamiera d'acciaio, resistente allo svergolamento, con foratura da 482,6 mm (19") Zoccolo fisso completo di piedini integrati, con possibilità di ancorare la struttura al pavimento senza impiego di flange Accessori di montaggio
Dimensioni	Larghezza: 550 mm Altezza: 1.900 mm Profondità: 750 mm
Unità di altezza	40 HE
Distanza dal secondo piano di fissaggio con reticolo da 50 mm	150 - 350 mm
Reticolo forato tra i piani di montaggio	50 mm

Caratteristiche

Capacità di carico dei piani di montaggio da 19"	1.500 N
Nota	Ordinare separatamente il secondo piano di fissaggio
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	18.5
Peso lordo	19.5
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	75,4 kg CO ₂ eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177129979
E-Number Sweden	E7239648
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602