Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.






Stato: 9/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 7445.000 - Data Rack

Data Rack, ottima accessibilità da tutti i lati per facilitare le operazioni di montaggio e allestimento e grande mobilità grazie alle ruote pivottanti doppie.







Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7445.000
Materiale	Struttura portante, zoccolo: lamiera d'acciaio Piedini: pressofusione di zinco
General colour	RAL 7035
Colore	Struttura portante, zoccolo: RAL 7035 Flangia, piedini: RAL 5018
Parti incluse nella fornitura	Struttura portante in lamiera d'acciaio, resistente allo svergolamento, con foratura da 482,6 mm (19") Zoccolo fisso completo di piedini integrati, con possibilità d ancorare la struttura al pavimento senza impiego di flange Accessori di montaggio
Dimensioni	Larghezza: 550 mm Altezza: 2.122 mm Profondità: 750 mm
Unità di altezza	45 HE
Unità di altezza	45 HE
Distanza dal secondo piano di fissaggio con reticolo da 50 mm	150 - 350 mm

© Rittal 2025

Caratteristiche

Reticolo forato tra i piani di montaggio	50 mm
Capacità di carico dei piani di montaggio da 19"	1.500 N
Nota	Ordinare separatamente il secondo piano di fissaggio
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	19.733
Peso lordo	20.772
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	79,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177130524
E-Number Sweden	E7239649
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602

© Rittal 2025 3