


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.035

Energy-Box, 482,6 mm (19")

Stato: 31/01/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7480.035 - Energy-Box, 482,6 mm (19")

Profilato ad omega regolabile in profondità su cui fissare i componenti modulari secondo DIN 43 880 nelle grandezze 1 – 3, possibilità di alloggiare massimo 22 componenti modulari.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7480.035
Descrizione prodotto	Profilato ad omega regolabile in profondità su cui fissare i componenti modulari secondo DIN 43 880 nelle grandezze 1 – 3 (ad esempio prese di alimentazione, interruttori automatici, ecc.), con fissaggio posteriore dei cavi, sbarra del neutro N e di protezione PE su zoccolo isolato.
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Energy-Box con guida regolabile in profondità per componenti modulari secondo DIN 43880 grandezze 1-3, con listello a spazzola per ingresso cavi posteriore Cuffia di protezione in plastica completa di copertura prese inutilizzate (UL 94-V0) 44 morsetti di connessione, 4 mm ² 2 morsetti di connessione, 16 mm ² 2 coperture cieche 12 fascette per scarico della trazione del cavo di connessione Strisce di designazione, autoadesive
N. max. unità di suddivisione 18 mm	22
Nota	Su richiesta l'Energy-Box può essere fornito già equipaggiato con interruttori automatici.
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Altezza: 132,5 mm Profondità: 155 mm
Unità di altezza	3 HE
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.354
Peso lordo	2.54

Caratteristiche

Codice tariffa doganale 85366990

EAN 4028177166004

E-Number Sweden E7239593

ETIM 9 EC002620

ECLASS 8.0 27189261