

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.300

Energy-Box, 482,6 mm (19")

Stato: 30/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7480.300 - Energy-Box, 482,6 mm (19") estraibile

Predisposto per l'alloggiamento di componenti sia DC che AC, la parte frontale estraibile permette un accesso ottimale al vano di smistamento cavi sia dal basso che dall'alto.

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice prodotto | DK 7480.300 |
| Descrizione prodotto | Un profilato ad omega regolabile in profondità su cui fissare – con tecnica ad innesto – i componenti modulari secondo DIN 43 880 nelle grandezze 1 – 3 (ad esempio prese di alimentazione, interruttori automatici o gruppi di componenti). Fissaggio posteriore dei cavi. due sbarre di distribuzione con morsetti di connessione. Copertura di protezione in materiale plastico compreso il pannello cieco. Alloggiamento massimo = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Altezza del contenitore: 3 HE. Profondità contenitore: 223 mm. Estrazione massima: 220 mm. Morsetti di connessione: 4 morsetti 35 mm ² , 18 morsetti 16 mm ² (per ogni canalina). |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Energy-Box con coperture cieche in plastica. Morsetto di connessione 18 morsetti di connessione, 16 mm ² 4 morsetti di connessione, 35 mm ² Scarico della trazione Listello identificativo Listello a spazzola |
| N. max. unità di suddivisione 18 mm | 22 |
| Dimensioni | Larghezza: 482,6 mm Profondità: 220 mm |
| Unità di altezza | 3 HE |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 6,1 kg |
| Peso lordo | 6,14 kg |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |

Caratteristiche

| | |
|----------------------|-------------------|
| ETIM 9 | EC002006 |
| ECLASS 8.0 | 27189268 |
| Descrizione prodotto | DK Power Box, 3HE |
