


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.300

Energy-Box, 482,6 mm (19")

Stato: 25/02/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7480.300 - Energy-Box, 482,6 mm (19") estraibile

Predisposto per l'alloggiamento di componenti sia DC che AC, la parte frontale estraibile permette un accesso ottimale al vano di smistamento cavi sia dal basso che dall'alto.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7480.300
Descrizione prodotto	Un profilato ad omega regolabile in profondità su cui fissare – con tecnica ad innesto – i componenti modulari secondo DIN 43 880 nelle grandezze 1 – 3 (ad esempio prese di alimentazione, interruttori automatici o gruppi di componenti). Fissaggio posteriore dei cavi. due sbarre di distribuzione con morsetti di connessione. Copertura di protezione in materiale plastico compreso il pannello cieco. Alloggiamento massimo = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Altezza del contenitore: 3 HE. Profondità contenitore: 223 mm. Estrazione massima: 220 mm. Morsetti di connessione: 4 morsetti 35 mm ² , 18 morsetti 16 mm ² (per ogni canalina).
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Energy-Box con coperture cieche in plastica. Morsetto di connessione 18 morsetti di connessione, 16 mm ² 4 morsetti di connessione, 35 mm ² Scarico della trazione Listello identificativo Listello a spazzola
N. max. unità di suddivisione 18 mm	22
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Profondità: 220 mm
Unità di altezza	3 HE
Confezione	1 pz.
Peso netto	6,1 kg
Peso lordo	6,14 kg
Codice tariffa doganale	94032080

Caratteristiche

ETIM 9 EC002006

ECLASS 8.0 27189268

Descrizione prodotto DK Power Box, 3HE