## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7480.300 Energy-Box, 482,6 mm (19")

Stato: 7/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## DK 7480.300 - Energy-Box, 482,6 mm (19") estraibile

Predisposto per l'alloggiamento di componenti sia DC che AC, la parte frontale estraibile permette un accesso ottimale al vano di smistamento cavi sia dal basso che dall'alto.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7480.300
Descrizione prodotto	Un profilato ad omega regolabile in profondità su cui fissare – con tecnica ad innesto – i componenti modulari secondo DIN 43 880 nelle grandezze 1 – 3 (ad esempio prese di alimentazione, interruttori automatici o gruppi di componenti). Fissaggio posteriore dei cavi. due sbarre di distribuzione con morsetti di connessione. Copertura di protezione in materiale plastico compreso il pannello cieco. Alloggiamento massimo = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Altezza del contenitore: 3 HE. Profondità contenitore: 223 mm. Estrazione massima: 220 mm. Morsetti di connessione: 4 morsetti 35 mm², 18 morsetti 16 mm² (per ogni canalina).
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Energy-Box con coperture cieche in plastica.  Morsetto di connessione 18 morsetti di connessione, 16 mm² 4 morsetti di connessione, 35 mm² Scarico della trazione Listello identificativo Listello a spazzola
N. max. unità di suddivisione 18 mm	22
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Profondità: 220 mm
Unità di altezza	3 HE
Confezione	1 pz.
Peso netto	6.1
Peso lordo	6.14
Codice tariffa doganale	94032080

© Rittal 2025

#### Caratteristiche

EAN	4028177247529
E-Number Sweden	E7239509
ETIM 9	EC002006
ECLASS 8.0	27189268

© Rittal 2025 3