Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 7495.000 Ruote pivottanti doppie

Stato: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



CP 7495.000 - Ruote pivottanti doppie

Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio.

Caratteristiche

Codice prodotto	CP 7495.000	
Descrizione prodotto	Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio.	
Colore	Nero	
Parti incluse nella fornitura	4 ruote pivottanti doppie, di cui 2 non munite di dispositivo di arresto. Materiale di fissaggio	
Informazioni sul nr. d'ord.	Per il montaggio allo zoccolo VX è necessario l'adattatore per zoccolo Per il montaggio allo zoccolo TS è necessario l'adattatore per zoccolo	
Adatti per	Tipo di contenitore: VX Tipo di contenitore: VX IT Tipo di contenitore: VX SE Tipo di contenitore: PC Tipo di contenitore: TP basamenti Tipo di contenitore: IW Tipo di contenitore: Data Rack Tipo di contenitore: Chiller	
Clearande floor	125 mm	
Capacità di carico (statico) massima per componente	1.200 N	
Dimensioni	Filettatura: M12 x 20	
Confezione	4 pz.	
Peso netto	1.76	
Peso lordo	1.98	
Codice tariffa doganale	83024900	
EAN	4028177131200	

© Rittal 2025

Caratteristiche

E-Number Sweden	E7239729	
ETIM 9	EC002621	
ECLASS 8.0	27189262	

© Rittal 2025 3