

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 7495.000

Ruote pivotanti doppie

Stato: 12/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 7495.000 - Ruote pivotanti doppie

Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio.



Caratteristiche

Codice prodotto	CP 7495.000
Descrizione prodotto	Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio.
Colore	Nero
Parti incluse nella fornitura	4 ruote pivotanti doppie, di cui 2 non munite di dispositivo di arresto. Materiale di fissaggio
Informazioni sul nr. d'ord.	Per il montaggio allo zoccolo VX è necessario l'adattatore per zoccolo Per il montaggio allo zoccolo TS è necessario l'adattatore per zoccolo
Adatti per	Tipo di contenitore: VX Tipo di contenitore: VX IT Tipo di contenitore: VX SE Tipo di contenitore: PC Tipo di contenitore: TP basamenti Tipo di contenitore: IW Tipo di contenitore: Data Rack Tipo di contenitore: Chiller
Clearande floor	125 mm

Caratteristiche

Capacità di carico (statico) massima per componente	1.200 N
Dimensioni	Filettatura: M12 x 20
Confezione	4 pz.
Peso netto	1,76 kg
Peso lordo	1,98 kg
Codice tariffa doganale	83024900
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
Descrizione prodotto	DK Ruote pivottanti doppie, M12, 2 con/senza fermo