

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 7495.000

Ruote pivottanti doppie

Stato: 15/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

CP 7495.000 - Ruote pivotanti doppie

Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio.

Caratteristiche

Codice prodotto	CP 7495.000
Descrizione prodotto	Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio.
Colore	Nero
Parti incluse nella fornitura	4 ruote pivotanti doppie, di cui 2 non munite di dispositivo di arresto. Materiale di fissaggio
Informazioni sul nr. d'ord.	Per il montaggio allo zoccolo VX è necessario l'adattatore per zoccolo Per il montaggio allo zoccolo TS è necessario l'adattatore per zoccolo
Adatti per	Tipo di contenitore: VX Tipo di contenitore: VX IT Tipo di contenitore: VX SE Tipo di contenitore: PC Tipo di contenitore: TP basamenti Tipo di contenitore: IW Tipo di contenitore: Data Rack Tipo di contenitore: Chiller
Clearande floor	125 mm
Capacità di carico (statico) massima per componente	1.200 N
Dimensioni	Filettatura: M12 x 20
Confezione	4 pz.
Peso netto	1.76
Peso lordo	1.98
Codice tariffa doganale	83024900
EAN	4028177131200

Caratteristiche

E-Number Sweden E7239729

ETIM 9 EC002621

ECLASS 8.0 27189262