


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7541.000

# Sbarra di messa a terra, verticale

Stato: 21/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7541.000 - Sbarra di messa a terra, verticale per VX, VX IT

Grazie ai conduttori forniti è possibile collegare a terra (con configurazione a stella) i pannelli passacavi. La regolazione dei morsetti a terra è variabile, portata di corrente della sbarra ca. 200 A.

## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7541.000
Descrizione prodotto	Facile montaggio sul passo meccanico da 25 mm sui profilati portanti da 482,6 mm (19"). Grazie ai conduttori forniti è possibile collegare a terra (con configurazione a stella) i pannelli passacavi. La regolazione dei morsetti a terra è variabile. Portata di corrente della sbarra ca. 200 A.
Parti incluse nella fornitura	Sbarra di messa a terra in E-Cu 57 secondo DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm null 15 cavetti di terra 6 mm <sup>2</sup> , L = 500 mm Materiale di fissaggio
Dimensioni	Lunghezza: 545 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX VX IT TS Altezza: 800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	1,272 kg
Peso lordo	1,472 kg
Codice tariffa doganale	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

# Caratteristiche

---

Descrizione prodotto

DK Sbarra di messa a terra, verticale, L: 545 mm, cavetti di messa a terra: 15x 6 mm<sup>2</sup>, L: 500 mm, morsetti di connessione conduttori: 16x 2,5-16 mm<sup>2</sup>